


# Khớp thẳng EAMM-A-S48-55A-G2

Số bộ phận: 3637961

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều dài danh nghĩa	47.2 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số vòng quay tối đa	8000 1/phút
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	5.87 kgmm <sup>2</sup>
Mô-men xoắn có thể truyền	12.5 N m
trọng lượng sản phẩm	370 g
Bộ truyền động mã giao diện	S48
Mã giao diện Động cơ trong	55A
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS