

Tấm che
EASC-E10-120
Số bộ phận: 3790896

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	120
Vị trí lắp đặt	ngang
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...40 °C
trọng lượng sản phẩm	4850 g
Vật liệu nắp che	thép hợp kim không gỉ
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS