

Tay kẹp thích ứng DHAS-GF-80-U-BU

Số bộ phận: 3998964

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	80
Vị trí lắp đặt	bất kì
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion	Sản phẩm tương ứng với định nghĩa sản phẩm nội bộ của Festo để sử dụng trong sản xuất pin: Các kim loại có hơn 1% trọng lượng là đồng, kẽm hoặc niken không được sử dụng. Các trường hợp ngoại lệ là niken trong thép, bề mặt mạ niken hóa học, bo mạch, cáp, bộ kết nối và cuộn dây.
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ sung
Nhiệt độ môi trường xung quanh	10 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	13 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Hàm kẹp vật liệu	TPE-U(PU)