


**Đầu nối gai  
N-M5-PK-3**  
Số bộ phận: 4446

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                                        | Giá trị                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Chiều rộng định mức                             | 2.5 mm                                                             |
| Loại đệm kín trên ngông vặn vít                 | Vòng đệm                                                           |
| Vị trí lắp đặt                                  | bất kì                                                             |
| Thiết kế                                        | dạng thẳng                                                         |
| Kích cỡ gói                                     | 10                                                                 |
| Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh | -0.95 bar...10 bar                                                 |
| Chống cháy nổ                                   | Vùng 1 (ATEX)<br>Vùng 2 (ATEX)<br>Vùng 21 (ATEX)<br>Vùng 22 (ATEX) |
| Môi chất vận hành                               | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                               |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển           | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)      |
| Lớp chống ăn mòn KBK                            | 1 - ứng suất ăn mòn thấp                                           |
| Tuân thủ LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                  | -10 °C...60 °C                                                     |
| trọng lượng sản phẩm                            | 2 g                                                                |
| Cổng nối khí nén 1                              | Ren ngoài M5                                                       |
| Cổng nối khí nén 2                              | đối với ống mềm bên ngoài Ø 4 mm                                   |
| Ghi chú vật liệu                                | Tuân thủ RoHS                                                      |
| Vật liệu vỏ                                     | Đồng thau                                                          |