



Van khí
J-5-PK-3
Số bộ phận: 4503

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	5/2 lưỡng ổn định
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)	105 l/ph
Cổng nối làm việc bằng khí nén	PK-3
Áp suất vận hành	1 bar...8 bar
Cấu trúc xây dựng	Đế đĩa
Chiều rộng định mức	2.5 mm
Thời gian chuyển đổi lúc	9 ms
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	130 g
Kiểu gắn	trên tấm kết nối trên khung lắp với lỗ xuyên tùy ý:
Cổng nối khí nén 1	PK-3
Cổng nối khí nén 2	PK-3
Cổng nối khí nén 3	PK-3
Cổng nối khí nén 4	PK-3
Cổng nối khí nén 5	PK-3
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm kết nối	Đồng thau PPS gia cố
Vật liệu cửa phốt	NBR
Vật liệu vỏ	Nhựa Kém đúc áp lực