



Van tiết lưu một chiều GRF-PK-3X2

Số bộ phận: 4566

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	Chức năng van tiết lưu một chiều
Cổng nối khí nén 1	PK-3
Cổng nối khí nén 2	PK-3
Phần tử điều chỉnh	Vít xoắn
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Lưu lượng danh nghĩa bình thường theo hướng bướm ga	45 l/ph
Dòng chảy danh định bình thường theo hướng đối lại	45 l/ph
Áp suất vận hành	0.5 bar...8 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	145 g
Vít điều chỉnh vật liệu	Đồng thau