

Bộ hiển thị áp suất
OH-22-GE
Số bộ phận: 4601

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chống cháy nổ	Vùng 1 (ATEX) Vùng 2 (ATEX) Vùng 21 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...45 °C
trọng lượng sản phẩm	25 g
Cổng nối khí nén	G1/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS