

Tấm kết nối
VABS-S7-RB-B-N14-VDE1-R12
Số bộ phận: 4727331

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
kiểm soát cung cấp không khí	bên ngoài trong
Áp suất vận hành	0 MPA...1 MPA 0 bar...10 bar
Chống cháy nổ	Vùng 1 (ATEX) Vùng 2 (ATEX) Vùng 21 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:--]
Lớp chống ăn mòn KBK	4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Mức độ bảo vệ	IP65
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Cổng nối khí điều khiển 12	1/4 NPT
Cổng nối khí nén 1	1/4 NPT
Cổng nối khí nén 2	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Cổng nối khí nén 3	1/4 NPT
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm kết nối	Nhôm phủ Ematal
Vật liệu của phốt	NBR