

**Khớp nối trực**  
**DARF-Q11-12**  
Số bộ phận: 4835942

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                       | Giá trị                        |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Kích thước                     | 12                             |
| cho Ø pít tông                 | Ø12                            |
| Cấu trúc xây dựng              | khớp nối trực                  |
| Lớp chống ăn mòn KBK           | 1 - ứng suất ăn mòn thấp       |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-B1/B2-L              |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...60 °C                 |
| trọng lượng sản phẩm           | 38 g                           |
| Kiểu gắn                       | với lỗ xuyên và vòng măng sông |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS                  |
| Vật liệu vít                   | Thép, mạ niken                 |