

Cánh tay đòn
VAOH-F9-14-H9-A
Số bộ phận: 4895984

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều dài	235 mm
Kiểu vận hành	thủ công
Vị trí lắp đặt	bất kì
Độ mở chìa vận	14 mm
Lớp chống ăn mòn KBK	3 - ứng suất ăn mòn mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
trọng lượng sản phẩm	370 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu cánh tay đòn	thép không gỉ hợp kim cao
Số vật liệu cánh tay đòn	1.4301