

Khớp nối
EAMD-25-22-12-10X12
Số bộ phận: 5029897

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Đường kính ghi 1	12 mm
Đường kính giá lắp 2	10 mm
Kích thước	25
Chiều dài danh nghĩa	22 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số vòng quay tối đa	8000 1/phút
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	3.2 kgmm ²
Mô-men xoắn có thể truyền	9 N m
trọng lượng sản phẩm	42.1 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS