

Đế van
MHA3-PR6-3-1/8
Số bộ phận: 525223

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Số lượng tối đa vị trí van	6
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Kiểu lắp tấm kết nối	với lỗ xuyên với đường ray DIN
Kiểu gắn van	với ren trong
Cổng nối khí nén 1/33	G1/4
Cổng nối khí nén 2	Ren trong G1/8
Cổng nối khí nén 3/11	G1/4
Vật liệu tấm kết nối	Hợp kim nhôm rèn