

# Tấm nối trung gian SLG-Z-18-A

Số bộ phận: 525681

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                              | Giá trị                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Vị trí lắp đặt                        | bất kì                                                        |
| Cấu trúc xây dựng                     | Mô-đun xoay                                                   |
| Phát hiện vị trí                      | cho các công tắc gần                                          |
| Áp suất vận hành                      | 1 bar...8 bar                                                 |
| Môi chất vận hành                     | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                          |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Lớp chống ăn mòn KBK                  | 2 - bị ăn mòn vừa phải                                        |
| Tuân thủ LABS                         | VDMA24364-B2-L                                                |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh        | -10 °C...60 °C                                                |
| trọng lượng sản phẩm                  | 75 g                                                          |
| Kiểu gắn                              | với lỗ xuyên và chốt                                          |
| Cổng nối khí nén                      | M3                                                            |
| Vật liệu dùng                         | Thép mạ niken                                                 |
| Vật liệu của phốt                     | NGUYÊN CHẤT                                                   |
| Vật liệu vỏ                           | Nhôm<br>oxit hóa anốt cứng                                    |