

Giắc cắm
SD-SUB-D-ST25
Số bộ phận: 527522

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Vị trí lắp đặt	bất kì
trọng lượng sản phẩm	51 g
Cổng nối điện	25 chân Phích cắm Sub-D
Dải điện áp hoạt động DC	250 V
Dải điện áp hoạt động AC	250 V
Khả năng tải điện	5 A
Bộ kết nối cáp	Pg11
Đường kính cáp cho phép	7 mm...12 mm
Mức độ bảo vệ	IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...80 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	PA
Vật liệu cửa phốt	NBR
Vật liệu các tiếp điểm phích cắm	Hợp kim đồng mạ vàng