

Bộ điều áp
MS6N-LRB
Số bộ phận: 527666

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	6
Dòng	MS
bảo vệ hành động	Núm xoay có khóa Núm xoay với khóa tích hợp có thể khóa với các phụ kiện
Vị trí lắp đặt	bất kì
Cấu trúc xây dựng	Van điều khiển áp suất với áp kế
chức năng điều khiển	Áp suất đầu ra không đổi có bù áp sơ cấp với hệ thống xả thứ cấp
Bộ hiển thị áp suất	G1/4 được chuẩn bị G1/8 được chuẩn bị với cảm biến áp suất với áp kế với áp kế ở núm xoay
Áp suất vận hành	0.8 bar...20 bar
Phạm vi điều chỉnh áp suất	0.3 bar...16 bar
Độ trễ áp suất tối đa	0.25 bar
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)	600 l/ph...7300 l/ph
Giấy phép	c UL us - Recognized (OL)
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Khí trơ
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C...60 °C
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ xung
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	730 g
Kiểu gắn	Lắp bảng điều khiển phía trước Lắp đặt đường dây với phụ kiện tùy ý:
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS

Đặc tính	Giá trị
Vật liệu bảng điều khiển	PA POM
Vật liệu của phốt	NBR
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực
Màng vật liệu	NBR