


Bát gá
EHAM-E20-40-Z
Số bộ phận: 5293408

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	40
Vị trí lắp đặt	dọc
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...70 °C
trọng lượng sản phẩm	82 g
Mã giao diện cơ sở	E20
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm chuyển đổi	Hợp kim nhôm rèn