


Đầu cắm nhanh KS4-CK-9

Số bộ phận: 531683

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	7.4 mm
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	-0.095 MPA...1.2 MPA -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)	725 l/ph...1197 l/ph
Lưu lượng danh định được chuẩn hóa theo ISO 8778	785.9 l/ph...1297.5 l/ph
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	26 g
Cổng nối khí nén 1	đối với núm cắm bên trong Ø 9 mm với đai ốc ren
Vật liệu đai ốc ren	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Thông tin vật liệu	Đồng thau, mạ niken