

Giắc cắm
FBS-SUB-9-GS-DP-B
Số bộ phận: 532216

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Rộng	20 mm
Chiều cao	62 mm
Chiều dài	61 mm
Giao thức	PROFIBUS
Các yếu tố vận hành	Công tắc DIL
Chức năng bổ sung	Ngắt phân mảnh bus đang tiếp tục
trọng lượng sản phẩm	60 g
Giao diện fieldbus	2x 2 Đầu kẹp lò xo
Đường kính cáp cho phép	5 mm...10 mm
Mức độ bảo vệ	IP65 IP67 ở trạng thái lắp theo IEC 60529
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...50 °C
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...70 °C
Độ ẩm tương đối	95 % không cô đặc
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	PA gia cố
Vật liệu đai ốc ren	Đồng thau
Vật liệu vít	Thép
Vật liệu của phốt	NBR