

Khớp nối
SGS-5/16-24
Số bộ phận: 532695

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	5/16-24 UNF-2B
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...150 °C
trọng lượng sản phẩm	53 g
	1.87 oz
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vòng ngoài	Đồng thau
Vật liệu vỏ	Thép mạ kẽm
Chất liệu vòng trong	Thép
Vật liệu đai ốc	Thép, mạ kẽm