

Lõi lọc tinh
MS6-LFM-A
Số bộ phận: 532909

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	6
Dựa trên tiêu chuẩn	ISO 12500-1 ISO 12500-3
Dòng	MS
Độ mịn bộ lọc	0.01 µm
Lưu lượng tối đa bình thường cho cấp độ sạch của không khí	900 l/ph
Lưu lượng thông thường tối thiểu cho cấp độ sạch không khí	135 l/ph
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [6:-:4] Khí trơ
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Cấp độ sạch không khí tại đầu ra	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [3:-:2]
Độ tách phân đoạn (0,1 - 0,5 µm)	99.995 %
MPPS	0.05 µm
Mức độ lọc MPPS	99.95 %
Hàm lượng dầu dư	0.01 mg/m³