

Đầu nối ren khí
QB-3/8-1/2-U
Số bộ phận: 533282

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	Tiêu chuẩn
Chiều rộng định mức	0.374 in
Loại đệm kín trên ngông vặn vít	Lớp bọc
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Thiết kế	dạng thẳng
Kích cỡ gói	5
Cấu trúc xây dựng	Nguyên tắc đẩy-kéo
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	0.095 MPA...1 MPA 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
Mô-men xoắn siết tối đa	16.2 ft-lbf
trọng lượng sản phẩm	1.27 oz
Kiểu gắn	Ổ lục giác ngoài 7/8 Lục giác 3/8
Cổng nối khí nén 1	Ren ngoài 3/8 NPT
Cổng nối khí nén 2	cho ống mềm bên ngoài Ø 1/2"
Nhiệt độ môi trường xung quanh Fahrenheit	32 °F...140 °F
Màu vòng nhả	xám
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	Đồng thau, mạ niken
Vật liệu vòng bít ren	PTFE
Vật liệu vòng nhả	POM
Vật liệu vòng đệm kín ống mềm	NBR
Đoạn kẹp ống vật liệu	thép không gỉ hợp kim cao