

Tấm che chắn dùng để kiểm tra AK-SUB-9/15-B

Số bộ phận: 533334

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
trọng lượng sản phẩm	20 g
Mức độ bảo vệ	IP65 IP67 ở trạng thái lắp theo IEC 60529
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Vật liệu vít	Thép mạ kẽm
Vật liệu của phốt	NBR
Vật liệu phủ	PA
Độ ẩm tương đối	không có đặc