

**Bộ cài đặt
MKRP-1**
Số bộ phận: 533632

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	1
Bán kính uốn tối thiểu	55 mm
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	150 g
Bộ chuyển đổi vật liệu	Thép
Vật liệu đai ốc khóa	Đồng thau mạ niken
Vật liệu thiết bị giảm	Đồng thau mạ niken
Vật liệu ống	PA
Vật liệu ống mềm bảo vệ	PA
Kết nối vít vật liệu	PA