

Tấm kết nối CDSV5.0-AS-1/8

Số bộ phận: 534434

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Số lượng tối đa vị trí van	1
Điện áp hoạt động danh định DC	24 V
Lớp chống ăn mòn KBK	3 - ứng suất ăn mòn mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ trung bình	-5 °C...50 °C
Mức áp suất âm thanh	75 dB(A)
Mức độ bảo vệ	IP65 IP66 IP67 NEMA 4
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	690 g
Cổng nối điện	Cáp
Kiểu gắn	với lỗ xuyên với ren trong
Kết nối lỗ mở thông khí	M5
Cổng nối kiểm soát khí thải 82/84	M5
Cổng nối khí điều khiển 12	M5
Cổng nối khí điều khiển 14	M5
Cổng nối khí nén 1	G1/8
Cổng nối khí nén 2	G1/8
Cổng nối khí nén 3	G1/8
Cổng nối khí nén 4	G1/8
Cổng nối khí nén 5	G1/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS