

Bộ lọc
MS12N-LF
Số bộ phận: 535026

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	12
Dòng	MS
Vị trí lắp đặt	dọc +/- 5°
Cổng xả nước ngưng tự	hoàn toàn tự động hoàn toàn tự động, điều khiển bằng điện quét thủ công xoay thủ công
Cấu trúc xây dựng	Bộ lọc tiêu chuẩn kết với máy tách ly tâm
mức độ tách nước ngưng	75 %
Áp suất vận hành	0.8 bar...20 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Khí trơ
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Kiểu gắn	Lắp đặt đường dây với phụ kiện tùy ý:
Cổng nối khí nén 1	trong
Cổng nối khí nén 2	trong
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực Hợp kim nhôm rèn