

**Bộ lọc tinh**  
**MS12-LFM**  
Số bộ phận: 535042

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                       | Giá trị                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dòng                           | MS                                                                                             |
| Kích thước                     | 12                                                                                             |
| Cấu trúc xây dựng              | Bộ lọc sợi                                                                                     |
| Cổng xả nước ngưng tụ          | hoàn toàn tự động<br>hoàn toàn tự động, điều khiển bằng điện<br>quét thủ công<br>xoay thủ công |
| Áp suất vận hành               | 0.08 MPA...2 MPA<br>0.8 bar...20 bar<br>11.6 psi...290 psi                                     |
| Môi chất vận hành              | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [6:-:4]<br>Khí trơ                                                |
| Lớp chống ăn mòn KBK           | 2 - bị ăn mòn vừa phải                                                                         |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-B1/B2-L                                                                              |
| Nhiệt độ trung bình            | -10 °C...60 °C                                                                                 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...60 °C                                                                                 |
| Nhiệt độ bảo quản              | -10 °C...60 °C                                                                                 |
| Kiểu gắn                       | tùy ý:<br>Lắp đặt đường dây<br>với phụ kiện                                                    |
| Vị trí lắp đặt                 | dọc +/- 5°                                                                                     |
| Vật liệu vỏ                    | Nhôm đúc áp lực<br>Hợp kim nhôm rèn                                                            |
| Vật liệu bộ lọc                | Sợi borosilicat                                                                                |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS                                                                                  |