

Đồ gá thanh ray
VAME-B6-T
Số bộ phận: 537514

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kì
Kích cỡ gói	1
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
Mô-men xoắn siết tối đa để lắp đường ray DIN	1.5 N m
trọng lượng sản phẩm	20 g
Vật liệu đồ gá đường ray DIN	Thép
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS