


**Bắt gá**  
**SMBZ-8-125/320**  
Số bộ phận: 537808

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                       | Giá trị                    |
|--------------------------------|----------------------------|
| Kích thước                     | 8                          |
| Thiết kế                       | cho ty ren                 |
| Vị trí lắp đặt                 | bất kỳ                     |
| cho Ø pít tông                 | Ø125 - Ø320                |
| Lớp chống ăn mòn KBK           | 2 - bị ăn mòn vừa phải     |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-B2-L             |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -40 °C...120 °C            |
| Mô men xoắn siết               | 0.5 N m                    |
| trọng lượng sản phẩm           | 14 g                       |
| Kiểu gắn                       | mắc kẹt                    |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS              |
| Vật liệu vỏ                    | Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa |
| Vật liệu vít                   | thép hợp kim cao không gỉ  |