

Cáp kết nối
NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE25
Số bộ phận: 538225

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kiểu gắn	4-40 UNC-2B
trọng lượng sản phẩm	490 g
Cổng nối điện 1	Ổ cắm Sub-D, 25 chân
Cổng nối điện 2	đầu mở, 25 lõi
Điện áp hoạt động danh định DC	24 V
Chiều dài cáp	2.5 m
Đặc điểm dây dẫn	Tiêu chuẩn
Bán kính uốn cong cáp tối thiểu	105 mm
Đường kính cáp	10.5 mm
Cấu tạo cáp	20 x 0,25 mm ² + 5 x 0,34 mm ²
Mức độ bảo vệ	IP65 IP67 ở trạng thái lắp
Nhiệt độ môi trường xung quanh với định tuyến cáp linh hoạt	-5 °C...50 °C
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo các quy định UK RoHS
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Vật liệu vỏ bọc cáp	PVC
Vật liệu vỏ	PBT
Vật liệu đai ốc ren	PA
Vật liệu của phốt	TPE-O