

**Giảm âm**  
**UOM-3/8**  
Số bộ phận: 538433

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                            | Giá trị                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Loại đệm kín trên ngông vận vít     | không phớt                                          |
| Vị trí lắp đặt                      | bất kì                                              |
| Cấu trúc xây dựng                   | Bộ giảm thanh mở                                    |
| Áp suất vận hành bộ phát chân không | 0 bar...8 bar<br>0 MPA...0.8 MPA<br>0 psi...116 psi |
| Lớp chống ăn mòn KBK                | 2 - bị ăn mòn vừa phải                              |
| Tuân thủ LABS                       | VDMA24364-B2-L                                      |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh      | 0 °C...60 °C                                        |
| Kiểu gắn                            | vận được                                            |
| trọng lượng sản phẩm                | 22.7 g                                              |
| Cổng nối khí nén                    | G3/8                                                |
| Vật liệu bộ giảm chấn               | Xốp PU                                              |
| Vật liệu ngông vận vít              | POM                                                 |
| Vật liệu vỏ                         | POM                                                 |
| Vật liệu ống bên trong              | Hợp kim nhôm rèn                                    |