

Phần mở rộng bộ giảm âm
UOMS-1/4
Số bộ phận: 538436

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Loại đệm kín trên ngông vận vít	không phớt
Vị trí lắp đặt	bất kì
Cấu trúc xây dựng	Bộ giảm thanh mở
Áp suất vận hành bộ phát chân không	0 bar...8 bar 0 MPA...0.8 MPA 0 psi...116 psi
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
Kiểu gắn	khớp
trọng lượng sản phẩm	8.6 g
Vật liệu bộ giảm chấn	Xốp PU
Vật liệu ngông vận vít	POM
Vật liệu vỏ	POM
Vật liệu ống bên trong	Hợp kim nhôm rèn