

Bộ chia khí
GF-1/4-2
Số bộ phận: 539288

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	8 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	-0.095 MPA...1 MPA -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Dòng chảy danh định bình thường 1.1-2.1	1250 l/ph
Dòng chảy danh định bình thường 1.2-2.2	2020 l/ph
Số vòng quay tối đa	300 1/phút
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Nước (chất lỏng, không có đá)
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Sử dụng bộ lọc 5 µm khi vận hành với nước Có thể hoạt động bằng dầu
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...80 °C
Lực dọc trục tối đa	100 N
Lực hướng tâm tối đa	300 N
trọng lượng sản phẩm	2950 g
Cổng nối khí nén 1	G1/4
Cổng nối khí nén 2	G1/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	Đồng thau, mạ niken
Vật liệu trục	thép hợp kim cao