


Tấm profile
HMIA-E05- -
Số bộ phận: 539378

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Độ dài mặt cắt tối đa	3000 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Trọng lượng sản phẩm theo chiều dài	2.12 kg/m
Bộ chuyển đổi vật liệu	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa