

**Giắc cắm**  
**MSSD-E-M12**  
Số bộ phận: 539711

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                        | Giá trị                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| tần số kết nối                  | 50                                        |
| Kiểu gắn                        | trên van điện tử với vít trung tâm M3     |
| Vị trí lắp đặt                  | bất kì                                    |
| trọng lượng sản phẩm            | 11 g                                      |
| Cổng nối điện 1                 | Ổ cắm góc, thiết kế vuông, 3 chân, dạng C |
| Cổng nối điện 2                 | Đầu kẹp vít                               |
| Dải điện áp hoạt động DC        | 0 V...300 V                               |
| Dải điện áp hoạt động AC        | 0 V...250 V                               |
| Khả năng tải dòng điện ở 40 ° C | 6 A                                       |
| Bộ kết nối cáp                  | M12                                       |
| Đường kính cáp cho phép         | 4 mm...6 mm                               |
| Tiết diện cổng nối              | 0.75 mm <sup>2</sup>                      |
| Mức độ bảo vệ                   | IP65<br>theo IEC 60529                    |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh  | -20 °C...115 °C                           |
| Tuân thủ LABS                   | VDMA24364-B2-L                            |
| Ghi chú vật liệu                | Tuân thủ RoHS                             |
| mức độ ô nhiễm                  | 3                                         |
| Lớp chống ăn mòn KBK            | 1 - ứng suất ăn mòn thấp                  |
| Vật liệu vỏ                     | PA gia cố                                 |
| nhà màu                         | màu đen                                   |
| Vật liệu cửa phốt               | HNBR                                      |