

Giắc cắm
MSSD-V-M16
Số bộ phận: 539713

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
tần số kết nối	50
Kiểu gắn	trên van điện từ với vít trung tâm M3
Vị trí lắp đặt	bất kì
trọng lượng sản phẩm	35 g
Cổng nối điện	3 chân Ổ cắm góc Dạng B theo DIN EN 175301-803 thiết kế vuông
Bộ kết nối cáp	M16
Đường kính cáp cho phép	6 mm...8 mm
Tiết diện cổng nối	0.75 mm ²
Mức độ bảo vệ	IP65 theo IEC 60529
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...115 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Vật liệu vỏ	PA gia cố
Vật liệu của phốt	HNBR