

Tấm kết nối 90°
VABF-S4-1-A2G2-G14
Số bộ phận: 539721

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng lắp đặt	26 mm
Dựa trên tiêu chuẩn	ISO 15407-2
Vị trí lắp đặt	bất kì
Áp suất vận hành	-0.09 MPA...1 MPA -0.9 bar...10 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mức độ bảo vệ	IP65 NEMA 4
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	217 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực