


Đế van điều chỉnh áp suất
LRB-1/4-DB-7-O-K4-MINI
Số bộ phận: 540042

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	Mini
Dòng	DB
bảo vệ hành động	Núm xoay có khóa
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Cấu trúc xây dựng	Trên tấm khí nén Van điều khiển pít tông điều khiển trực tiếp
chức năng điều khiển	Áp suất đầu ra không đổi với hệ thống xả thứ cấp Với chức năng dòng trả về
Áp suất vận hành	0.15 MPA...1 MPA 1.5 bar...10 bar
Phạm vi điều chỉnh áp suất	0.05 MPA...0.7 MPA 0.5 bar...7 bar 7.25 psi...101.5 psi
Độ trễ áp suất tối đa	0.5 bar
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)	1000 l/ph
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:--]
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-5 °C...50 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	1000 g
Kiểu gắn	Lắp bảng điều khiển phía trước với phụ kiện
Cổng nối khí nén 1	G1/2
Cổng nối khí nén 2	G1/4
Vật liệu Đầu cắm vít	Thép mạ kẽm
Vật liệu đệm bu lông	Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu dải đầu nối	Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu vòng đệm kín	PVC
Vật liệu cửa phốt	NBR
Vật liệu vỏ	PA gia cố