


Giảm chấn
YSRW-DGC-8
Số bộ phận: 540344

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	8
Đệm	tự điều chỉnh đường đặc tính mềm
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Phát hiện vị trí	không có
Tốc độ tác động tối đa	2 m/s
Nguyên tắc vận hành	nhấn tác động đơn lẻ
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...80 °C
Kiểu gắn	với đai ốc khóa
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu thanh piston	thép hợp kim