


Bộ truyền động van bi VZPR-BPD-22-R38

Số bộ phận: 540511

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Cấu trúc xây dựng	Van bi 2 chiều Bộ truyền động xoay
Kiểu vận hành	điện khí nén
Vị trí lắp đặt	bất kì
Kiểu gắn	CNOMO với ren trong
Cổng nối van	Rp3/8
Hiện thị vị trí chuyển mạch	Hướng núm = Hướng dòng chảy
Chiều rộng danh nghĩa DN	15
Áp suất vận hành bộ truyền động	1 bar...8.4 bar
Áp suất danh nghĩa phần ứng PN	40
Nhiệt độ trung bình	-20 °C...150 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...80 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
trọng lượng sản phẩm	1300 g
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp