

Chấu kẹp tùy chế BUB-HGDT-40

Số bộ phận: 541103

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	40
Vị trí lắp đặt	bất kì
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	5 °C...60 °C
Trọng lượng sản phẩm trên mỗi hàm kẹp	60 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên và vòng măng sông
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu lõi	Hợp kim nhôm rèn