

Khoối liên kết
CPX-GE-EV-S-7/8-4POL
Số bộ phận: 541248

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kiểu gắn	Ty ren
trọng lượng sản phẩm	125 g
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	PA gia cố
Cổng nối điện	4 chân Bộ nối cắm tròn 7/8"
Nguồn cung cấp dòng tối đa	10 A
Bộ nguồn	Nguồn cấp hệ thống