

Cánh tay đòn
VAOH-17-H9
Số bộ phận: 542705

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều dài	240 mm
Độ mở chìa vận	17 mm
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
trọng lượng sản phẩm	450 g
Vật liệu cánh tay đòn	thép không gỉ hợp kim cao
Phụ kiện vật liệu	thép không gỉ hợp kim cao