

Cánh tay đòn VAOH-22-H9

Số bộ phận: 542706

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều dài	280 mm
Độ mở chìa vận	22 mm
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
trọng lượng sản phẩm	750 g
Vật liệu cánh tay đòn	thép không gỉ hợp kim cao
Phụ kiện vật liệu	thép không gỉ hợp kim cao