

Thành phần kết nối
KVI-CP-3-SSD
Số bộ phận: 543252

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kiểu gắn	với ren ngoài
trọng lượng sản phẩm	48 g
Cổng nối điện	5 chân Ổ cắm Ổ cắm thẳng / giắc cắm thẳng M9 Phích cắm
Dải điện áp hoạt động DC	60 V
Mức độ bảo vệ	IP65 IP67
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...80 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Vật liệu vỏ	Đồng thau mạ niken
Vật liệu của phớt	NBR
Vị trí lắp đặt	bất kì