

Khớp nối
EAMC-16-20-6-6
Số bộ phận: 543420

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Đường kính ghi 1	6 mm
Đường kính giá lắp 2	6 mm
Kích thước	16
Chiều dài danh nghĩa	20 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số vòng quay tối đa	10000 1/phút
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	0.28 kgmm ²
Mô-men xoắn có thể truyền	1.6 N m
trọng lượng sản phẩm	8 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS