

Mô-đun nguồn
MS4-E-IPM-80-80
Số bộ phận: 543495

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	186 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm kết nối	Nhôm đúc áp lực
Vật liệu cửa phốt	NBR
Vật liệu vít rỗng	Nhôm đúc áp lực
Đầu nối mô-đun vật liệu	Nhôm đúc áp lực
Vật liệu vít	Thép