


Gá bù trừ sai số mô men FKC-50/63

Số bộ phận: 545240

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	50/63
độ lệch xuyên tâm +/-	4 mm
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Tải trọng tối đa cho phép ngắn hạn theo hướng của lực +/-	5000 N
Tải trọng tối đa cho phép dài hạn theo hướng của lực +/-	5000 N
trọng lượng sản phẩm	1200 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu bu-lông	thép hợp kim cao
Vật liệu khớp	thép hợp kim
Nguyên liệu mảnh sợi	Thép
Vật liệu tấm	Nhôm đúc
Vật liệu cầu chì	Thép lò xo