


Van an toàn ISV-M6

Số bộ phận: 545997

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	M6
Khả năng phát xung	0.8 MPA 8 bar
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Áp suất vận hành	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
Lưu lượng theo thể tích hút yêu cầu ở -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi)	2 l/ph
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	14 g
Kiểu gắn	vặn được
Cổng nối khí nén 1	M6
Cổng nối khí nén 2	M6
Vật liệu lò xo	thép hợp kim cao
Vật liệu bộ lọc	Đồng thiêu kết
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu phao	POM