


Bộ phân phối khí
FCK-3-PK-4-N
Số bộ phận: 546066

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	3 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	0 bar...10 bar
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
trọng lượng sản phẩm	10 g
Cổng nối khí nén 1	đối với núm cắm bên trong Ø 4 mm với đai ốc ren
Cổng nối khí nén 2	cho núm cắm bên Ø trong 3 mm với đai ốc
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn