


Bộ phân phối khí
FCK-3-PK-6-N
Số bộ phận: 546067

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	4.5 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	0 bar...10 bar
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
trọng lượng sản phẩm	14 g
Cổng nối khí nén 1	đối với núm cắm bên trong Ø 6 mm với đai ốc ren
Cổng nối khí nén 2	cho núm cắm bên Ø trong 3 mm với đai ốc
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn